

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971

Pevné kolečko, Svařovaná vidlice, zinkochromátováno, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	80 mm
Šířka kolečka	272 mm
Velikost plotny	270 x 250 mm
Rozteč děr	230 x 210 mm
Průměr děr	17 mm
Hlava kolečka-Ø	235 mm
Stavební výška	315 mm
Teplota	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	30.348 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	2800 kg
Statická nosnost	5600 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

