

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	80 mm
Ancho de rueda	272 mm
Medida de pletina	270 x 250 mm
Distancia de agujeros	230 x 210 mm
Diámetro de agujero	17 mm
Diámetro de dome	235 mm
Altura total	315 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	30.348 kg
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	2800 kg
Capacidad de carga estática	5600 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

