

# OMIKRON TWIN

## 9958FTP200P68

EAN 4031582316971

Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné,  
Fixation à platine.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de  
précision

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	80 mm
Largeur de la roulette	272 mm
Dimension de platine	270 x 250 mm
Distance entre axe	230 x 210 mm
Diamètre des trous	17 mm
Diamètre du dôme	235 mm
Hauteur	315 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN 12533
Poids	30.348 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	2800 kg
Capacité de charge statique	5600 kg

### Dimensions



### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

# OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

