

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971

Ruota fissa, Forcella e piastra in acciaio elettrosaldato, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in ghisa,

Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	80 mm
Larghezza ruota	272 mm
Dimensione della piastra	270 x 250 mm
Interasse fori piastra	230 x 210 mm
Diametro fori piastra	17 mm
Dome-Ø	235 mm
Altezza utile	315 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	30.348 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	2800 kg
Portata statica	5600 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

