

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971

Nostiprināts skritulis

, Dakša un plāksnīte no metināta tērauda, cinka-hroma pārklājums, riteņa ass ar uzgriezni

, platformas stiprinājums.

Riteņa centrs izgatavots no čuguna, protektors: poliuretāns, izliets, augstas precizitātes lodīšu gultnis

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	200 mm
Riteņa platums	80 mm
Atbalsta riteņa platums	272 mm
Platformas izmērs	270 x 250 mm
Platformas caurumu centri	230 x 210 mm
Platformas caurums	17 mm
Kupola diametrs	235 mm
Kopējais augstums	315 mm
Temperatūra	- 10 / + 60 °C
Standarts	EN 12533
Svars	30.348 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Kravnesība - kustībā	2800 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	5600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

