

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur de la roulette | 154 mm |
| Dimension de platine | 200 x 160 mm |
| Distance entre axe | 160 x 120 mm |
| Diamètre des trous | 15 mm |
| Diamètre du dôme | 160 mm |
| Hauteur | 325 mm |
| Résistance à la température | - 10 / + 60 °C |
| Norme | EN 12533 |
| Poids | 21.11 kg |
| Dureté du bandage | Shore D 42 |
| Capacité de charge dynamique | 2880 kg |
| Capacité de charge statique | 5760 kg |

Dimensions



Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ● ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

