

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Nostiprināts skritulis

, Dakša un plāksnīte no metināta tērauda, cinka-hroma pārklājums, riteņa ass ar uzgriezni

, platformas stiprinājums.

Riteņa centrs izgatavots no čuguna, protektors: poliuretāns, izliets, augstas precizitātes lodīšu gultnis

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	250 mm
Riteņa platums	50 mm
Atbalsta riteņa platums	154 mm
Platformas izmērs	200 x 160 mm
Platformas caurumu centri	160 x 120 mm
Platformas caurums	15 mm
Kupola diametrs	160 mm
Kopējais augstums	325 mm
Temperatūra	- 10 / + 60 °C
Standarts	EN 12533
Svars	21.11 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Kravnesība - kustībā	2880 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	5760 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

