

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Rolă fixă, furcă sudată din oțel gros, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din fontă, suprafață de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	250 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	154 mm
Mărimea plăcii	200 x 160 mm
Găuri de prindere	160 x 120 mm
Gaură	15 mm
Diametru guler	160 mm
Înălțime totală	325 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Greutate	21.11 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	2880 kg
Sarcină statică	5760 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

