

OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008

Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	300 mm
Largeur de roue	80 mm
Largeur de la roulette	272 mm
Dimension de platine	270 x 250 mm
Distance entre axe	230 x 210 mm
Diamètre des trous	17 mm
Diamètre du dôme	235 mm
Hauteur	415 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	similar EN12533
Poids	50.153 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	4000 kg
Capacité de charge statique	8000 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

