

OMIKRON TWIN

9958TOP100P65

EAN 4031582317046

Pevné kolečko, Svařovaná vidlice, zinkochromátováno, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kola vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	189 mm
Velikost plotny	200 x 160 mm
Rozteč děr	160 x 120 mm
Průměr děr	15 mm
Hlava kolečka-Ø	160 mm
Stavební výška	180 mm
Teplota	- 40 / + 85 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	7.225 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	1440 kg
Statická nosnost	2880 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958TOP100P65

EAN 4031582317046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

