

OMIKRON TWIN

9958TOP125P65

EAN 4031582317053

Faste hjul, Gaffel og montageplade af stålsvejt konstruktion, zink-kromatiseret, hjul boltet i gaffel

, befæstigelsesplade.

Hjulfælg: Polyamid, svær udførelse, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	125 mm
Hjulbredde	50 mm
Hjulbredde	189 mm
Plademål	200 x 160 mm
Hulafstand	160 x 120 mm
Pladehul-Ø	15 mm
DOM-Ø	160 mm
Byggehøjde	205 mm
Temperaturinterval	- 40 / + 85 °C
Standard	EN 12533
Vægt	8.397 kg
Hjulbane hårdhed	Shore D 75
Belastning (dynamisk)	1680 kg
Belastning (statisk)	3360 kg

Dimensioner



Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958TOP125P65

EAN 4031582317053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

