

OMIKRON TWIN

9958TOP160P65

EAN 4031582317077

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колелото, закрепване на планка.

Тяло на колелото от полиамид, тежко изпълнение, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	189 мм
Размер на планката	200 x 160 мм
Център на отвора на планката	160 x 120 мм
Отвор на планката	15 мм
Купол-Ø	160 мм
Конструктивна височина	235 мм
Температура	- 40 / + 85 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	8.997 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	2040 кг
Статична товароносимост	4080 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ●
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958TOP160P65

EAN 4031582317077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

