

OMIKRON TWIN

9958TOP160P65

EAN 4031582317077

Неповоротный ролик, Вилка и пластина сварные из стали, цинковое пассивированное покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	50 мм
Ширина ролика	189 мм
Размер панели	200 x 160 мм
Отверстия панели	160 x 120 мм
Отверстие панели	15 мм
Диаметр шейки - Ø	160 мм
Общая высота	235 мм
Температура	- 40 / + 85 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	8.997 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	2040 кг
Допустимая статическая нагрузка	4080 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958TOP160P65

EAN 4031582317077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

