

OMIKRON TWIN

9958TOP200P65

EAN 4031582317084

Nostiprināts skritulis
 , Dakša un plāksnīte no metināta tērauda, cinka-hroma pārklājums, riteņa
 ass ar uzgriezni
 , platformas stiprinājums.
 Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, paredzēts lielai slodzei, augstas
 precizitātes lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	200 mm
Riteņa platums	50 mm
Atbalsta riteņa platums	189 mm
Platformas izmērs	200 x 160 mm
Platformas caurumu centri	160 x 120 mm
Platformas caurums	15 mm
Kupola diametrs	160 mm
Kopējais augstums	275 mm
Temperatūra	- 40 / + 85 °C
Standarts	EN 12533
Svars	10.872 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravnesība - kustībā	2400 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	4800 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958TOP200P65

EAN 4031582317084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

