

OMIKRON TWIN

9958TOP250P65

EAN 4031582317091

Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné,
Fixation à platine.
Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	250 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	192 mm
Dimension de platine	200 x 160 mm
Distance entre axe	160 x 120 mm
Diamètre des trous	15 mm
Diamètre du dôme	160 mm
Hauteur	325 mm
Résistance à la température	- 40 / + 85 °C
Norme	EN 12533
Poids	11.712 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	2640 kg
Capacité de charge statique	5280 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958TOP250P65

EAN 4031582317091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

