

OMIKRON TWIN

9958TOP250P65

EAN 4031582317091

Bokwiel, Vork van gelaste staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geschroefd, plaatbevestiging.

Wielkern van polyamide, wielnaaf op precisiekogellager, Heavy Duty uitvoering



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	250 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	192 mm
Plaatafmeting	200 x 160 mm
Boutgatafstand	160 x 120 mm
Bevestigingsgat	15 mm
DOM-Ø	160 mm
Bouwhoogte	325 mm
Temperatuur	- 40 / + 85 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	11.712 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	2640 kg
Statisch draagvermogen	5280 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958TOP250P65

EAN 4031582317091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

