

LUMINA

AA20POI050L51-10

EAN 4031582335736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roda giratória, Estrutura de Polipropileno, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	7 mm
Largura da roda	55 mm
Furo passante	10 mm
Desvio em relação ao eixo	20 mm
Diâmetro raio giratório	104 mm
Altura total	56 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.06 kg
Raio giratório	52 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○