

LUMINA

AA25POI050L51-10

EAN 4031582335743

Role pivotante cu blocare pe roată, Furcă din polipropilenă, cu alezaj înneecat pentru fittinguri de mobilier. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	50 mm
Lățimea roții	7 mm
Lățimea roții	55 mm
Alezaj central	10 mm
Deviație de la ax	20 mm
Diametrul de pivotare	124 mm
Înălțime totală	56 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12528
Greutate	0.061 kg
Raza de pivotare	62 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	40 kg
Sarcină statică	80 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○