

## AGILA

2470DIK100R05-28

EAN 4031582300628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                           |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                           |
| Capacité de charge statique     | 160 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                           |
| Hauteur                         | 138 mm                          |
| Poids                           | 1,111 kg                        |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Corps de roue         | Tôle d'acier                            |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Roulement à billes conique              |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                          |
| Diamètre              | 100 mm                                  |
| Largeur du bandage    | 32 mm                                   |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 38 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 88 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm                   |

## FIXATION

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type de fixation         | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 28 mm       |
| Longueur de la vis       | 45 mm       |

# AGILA

2470DIK100R05-28

EAN 4031582300628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

