

AGILA

2470DIK125R05-28

EAN 4031582300659

Rendelési szám 00006786



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	163 mm
Teljes szélesség	60 mm
Összsúly	1,305 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumí, nyomot nem hagyó
Csapág	Kúpos golyóscsapág
Kerék színe	Kék passzívált
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	103,5 mm
Körbeforgás	207 mm
Kupola átmérője	60 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	45 mm
Csavarmentet pozíciója	19 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	2

AGILA

2470DIK125R05-28

EAN 4031582300659
Rendelési szám 00006786



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

