

AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687
Objednávací číslo 00006927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu | Agila |
| Typ krytu | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 40 kg |
| Statický Nosnost | 80 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 72 mm |
| Celková hmotnost | 0,255 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla | Ocelový plech |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko | Kuželové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 50 mm |
| Šířka Běhoun | 19 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Offset | 24 mm |

MONTÁŽ

| | |
|----------------------|---|
| Typ montáže | Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem |
| Průměr Přírubový čep | 11 mm |

AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687
Objednáací číslo 00006927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

