

## AGILA

2477PJP125P50

EAN 4031582050479  
Objednávací číslo 00006267

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	160 mm
Celková šířka	60 mm
Celková hmotnost	0,874 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	83 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	41 mm
Radius otočení	131 mm
Otočné rušení	262 mm
Průměr otočné kamery	60 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	77 mm
Šířka desky	67 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	56 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	61,5 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	46,5 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	51,5 mm
Průměr otvoru dlahy	8,5 mm

# AGILA

2477PJP125P50

EAN 4031582050479  
Objednáací číslo 00006267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

