

AGILA

2470PJP100R05-28

EAN 4031582300932

Número de pedido 00028310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto | Agila |
| Tipo de carcasa | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 138 mm |
| Peso total | 0,848 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplástica |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 32 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Radio de giro | 88 mm |
| Interferencia de giro | 176 mm |

AJUSTE

| | |
|--------------------|------------------------|
| Tipo de ajuste | Sólida Espiga, redonda |
| Diámetro del Perno | 28 mm |
| Longitud del Perno | 45 mm |

AGILA

2470PJP100R05-28

EAN 4031582300932
Número de pedido 00028310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

