

## AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	69 mm
Celková hmotnost	0,222 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Kuželové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	24 mm
Radius otočení	49 mm
Otočné rušení	98 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Čtvercová deska
Délka dlahy	60 mm
Šířka desky	60 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	38 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	48 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	38 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	48 mm
Průměr otvoru dlahy	6,3 mm

# AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

