

# AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
적재 용량 정적	100 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	69 mm
전체 체중	0.222 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	콘 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	50 mm
트레드 폭	19 mm
트레드의 경도(D)	75 쇼어 D

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	24 mm
회전 반경	49 mm
회전 간섭	98 mm

## 피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	60 mm
플레이트 너비	60 mm
플레이트 홀 길이(최소)	38 mm
플레이트 홀 길이(최대)	48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	48 mm
플레이트 구멍 직경	6.3 mm

# AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267

## 기술 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

