



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja    | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

### PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | ICS   |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni              |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg  |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C   |
| Kopējais augstums                    | 166 mm  |
| Kopējais svars                       | 0,699 kg                                      |

### RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Integrēts vītņu aizsargs         |
| Diametrs               | 125 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

### KRONŠTEINIS

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Materiāls           | Poliamīds       |
| Dakšas forma        | Plāns           |
| Grozāmais gūltnis   | Grozāms stienis |
| Ofsets              | 38 mm           |
| Grozāms savienojums | 259 mm          |

### UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 56 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

# ICS


5327PJP125P50

EAN 4031582367430



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



«IF  
Design» balva