



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	ICS
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	166 mm
Celková hmotnost	0,719 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Úzké
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Offset	38 mm
Otočné rušení	259 mm
Nerezové	✓

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	95 mm
Šířka desky	70 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	50 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ICS


5327PJX125P51 INOX

EAN 4031582367447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF
Design
Award