



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

#### PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

#### OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	ICS
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	166 mm
Ukupna težina	0,719 kg

#### TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
stitnici omotaca	Integrirani threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

#### KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljusk	Slim
okretni lezaj	stablo , okretanje
ofset	38 mm
Otpor okretanju	259 mm
nerdjajuci	✓

#### PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	50 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# ICS



5327PJX125P51 INOX

EAN 4031582367447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI



IF nagrada za  
Dizajn