

ICS

5327PJP100S70

EAN 4031582367485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	ICS
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	137 mm
Ukupna težina	0,463 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Integrisani threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

## KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	stablo , okretanje
ofset	37 mm
Otpor okretanju	240 mm
Prečnik navoja	0 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	narezan navojlijisestougaooni vrat vrh
Dužina stablo	17 mm

IF nagrada za  
Dizajn

ICS



5327PJP100S70

EAN 4031582367485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI



IF nagrada za  
Dizajn