



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

#### YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

#### PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	ICS
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	166 mm
Samlet vægt	0,72 kg

#### HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje, Forseglet
Trådfang	Integreret trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

#### GAFFEL

Materiale	Polyamid
Gaffel Form	Slank
Drejekrans	Stift, drejelig
Udladning	37 mm
Udfaldsradius	99,5 mm
Udfaldsdiameter	199 mm
Rustfri	✓

#### MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	95 mm
Pladebredde	70 mm
Længde på pladehul (maksimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	50 mm
Pladehullets diameter	11 mm

## TEKNISKE TEGNINGER

