

## ICS

5320UAP100R05-18X62

EAN 4031582309720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	ICS
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	137 mm
Celková hmotnost	0,541 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Offset	37 mm
Radius otočení	87 mm
Otočné rušení	174 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	18 mm
Délka Matice	62 mm

Ocenění IF  
Design  
Award

# ICS


5320UAP100R05-18X62

EAN 4031582309720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF  
Design  
Award