

ICS

5320UAP100R05-18X62

EAN 4031582309720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	ICS
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	137 mm
Kopējais svars	0,541 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Ofsets	37 mm
Pagrieziena rādiuss	87 mm
Grozāms savienojums	174 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	18 mm
Skrūves garums	62 mm

«IF
Design» balva

ICS


5320UAP100R05-18X62

EAN 4031582309720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



«IF
Design» balva