



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	ICS
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	40 ° C
总高	137 mm
总重量	0.541 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（D）	42 岸 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	37 mm
旋转半径	87 mm
转向干涉	174 mm

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	18 mm
螺栓长度	62 mm

技术图纸

