



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	ICS
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	137 mm
Samlet vægt	0,52 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Integreret trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

GAFFEL

Materiale	Polyamid
Gaffel Form	Slank

MONTERING

Monteringstype	Solid Stift, rund
Boltdiameter	18 mm
Boltlængde	62 mm

ICS

5328UAP100R05-18X62


EAN 4031582310290

Bestillingsnummer 00030106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER



IF
Design
Award