



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

### OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	ICS
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	137 mm
Ukupna težina	0,61 kg

### TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Integrisani threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

### KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	stablo , okretanje
ofset	37 mm
Otpor okretanju	240 mm

### PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	18 mm
Dužina sraf	62 mm

# ICS


5327UAP100R05-18X62

EAN 4031582367539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI



IF nagrada za  
Dizajn