



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ● ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda | ICS |
| Tip kućišta | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 137 mm |
| Ukupna težina | 0,575 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|---|
| Materijal za telo | poliamid električna provodljivost |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj, zapecaceno |
| stitnici omotaca | Integrirani threadguard |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-------------------|--------------------|
| Materijal | poliamid |
| oblik viljusk | Slim |
| okretni lezaj | stablo , okretanje |
| ofset | 37 mm |
| okretni radijus | 87 mm |
| Otpor okretanju | 174 mm |
| Električni provod | ✓ |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf | 18 mm |
| Dužina sraf | 62 mm |

ICS


5320XSX100R05-18X62

EAN 4031582309805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI



IF nagrada za
Dizajn