



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	ICS
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	137 mm
Kopējais svars	0,624 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Ofsets	37 mm
Grozāms savienojums	240 mm
Elektrovadītspējīga	✓

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	18 mm
Skrūves garums	62 mm

ICS



5327XSX100R05-18X62

EAN 4031582367713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



«IF
Design» balva