



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | ICS |
| Behuizingstype | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 162 mm |
| Totaal gewicht | 0,762 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|---|
| Materiaal wielkern | Polyamide, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend |
| Lagering | Precisie kogellagers Afgedicht |
| Afdekkapjes | Geïntegreerde garenbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|----------------------|--------------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Slank |
| Zwenklager | Kraagpen, draaiend |
| Offset | 38 mm |
| Draaicirkel | 259 mm |
| Elektrisch geleidend | ✓ |

FITTING

| | |
|------------------|----------------------|
| Type bevestiging | Vaste Kraagpen, rond |
| Diameter Bout | 18 mm |
| Lengte Bout | 62 mm |

ICS

5327XSX125R05-18X62

EAN 4031582367720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

