

## STORA

2370DIK100P30-11

EAN 4031582300307



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stora
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	129 mm
Общий вес	0,795 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Узкий
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	35 mm
Радиус поворота	85 mm
Поворотное соединение	170 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	11 mm

# STORA

2370DIK100P30-11

EAN 4031582300307



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

