

ALPHA

3478POO125P62 RAL9011

EAN 4031582306644

Rendelési szám 00030469



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	200 kg
Statikus teherbírás	400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	155 mm
Összsúly	0,549 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	103 mm
Talplemez szélessége	85 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	60 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

ALPHA

3478POO125P62 RAL9011

EAN 4031582306644
Rendelési szám 00030469



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

