

ALPHA

3470DVR125R05-20X45

EAN 4031582303599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	70 kg
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	158 mm
总重量	1.309 kg

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	37 mm
胎面硬度（A）	85 岸 A

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
旋转半径	102.5 mm
转向干涉	205 mm

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	20 mm
螺栓长度	45 mm

ALPHA

3470DVR125R05-20X45

EAN 4031582303599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

