

ALPHA

3478DIR100P62

EAN 4031582306262

Número de encomenda 00006946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

| | |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Alpha |
| Tipo de alojamento | Rodízio fixo |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 70 kg |
| Capacidade de carga estática | 140 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 128 mm |
| Peso geral | 0,602 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Chapa de aço |
| Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento | Rolamento |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 100 mm |
| Largura do Piso | 30 mm |
| Dureza do Piso (A) | 80 Shore A |

SUPORTE

| | |
|-------------------|----------------------|
| Material | Folha de aço, pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplio |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 103 mm |
| Largura da placa | 85 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 60 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 9 mm |

ALPHA

3478DIR100P62

EAN 4031582306262

Número de encomenda 00006946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

