

## ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj  | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition       | ● ● ● ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktnavn                 | Alpha                          |
| Kabinettype                 | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Standard                    | EN12532 – Transportudstyr      |
| Belastning ved 4 km/t       | 70 kg                          |
| Belastning Statisk          | 140 kg                         |
| Temperaturområde (minimum)  | -20 °C                         |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C                          |
| Byggehøjde                  | 128 mm                         |
| Samlet vægt                 | 1,058 kg                       |

## HJUL

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Fælgmateriale           | Bladstål                      |
| Hjulbanemateriale       | Massiv gummi, uden afsmitning |
| Leje                    | Rulleleje                     |
| Aksel                   | Skruet med møtrik             |
| Trådfang                | Uden trådfang                 |
| Diameter                | 100 mm                        |
| Hjulbane bredde         | 30 mm                         |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A                    |

## GAFFEL

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Materiale      | Stålblade, tung                   |
| Gaffel Form    | Bred                              |
| Drejekrans     | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Udladning      | 41 mm                             |
| Udfaldradius   | 123 mm                            |
| Udfalddiameter | 246 mm                            |

## MONTERING

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype                 | Rektangulær plade |
| Pladelængde                    | 105 mm            |
| Pladebredde                    | 80 mm             |
| Længde på pladehul (minimum)   | 77 mm             |
| Længde på pladehul (maksimum)  | 80 mm             |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 60 mm             |
| Pladehullets diameter          | 9 mm              |

# ALPHA

3477DIR100P62



EAN 4031582305074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

