

ALPHA

3470DIR200P63

EAN 4031582303483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Alpha |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 205 kg |
| Грузоподъемность статическая | 410 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 240 mm |
| Общий вес | 3,316 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Листовая сталь |
| Материал протектора | Литая резина, без следов |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 155 mm |
| Поворотное соединение | 310 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

ALPHA

3470DIR200P63

EAN 4031582303483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

