

ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399

Bestillingsnummer 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ● ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ● ● ● ● |
| Attrition | ● ● ● ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ● ● |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktnavn | Alpha stainless |
| Kabinetype | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 250 kg |
| Belastning Statisk | 500 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 155 mm |
| Samlet bredde | 75 mm |
| Samlet vægt | 1,071 kg |

HJUL

| | |
|-------------------------|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje, Rustfri |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 40 mm |
| Fælgbredde | 40 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 63 Shore A |

GAFFEL

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Materiale | Rustfri stål, tungt |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Rustfri stål |
| Udladning | 40 mm |
| Udfaldsradius | 102,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 205 mm |
| Dome-diameter | 75 mm |

MONTERING

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 105 mm |
| Pladebredde | 85 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399
Bestillingsnummer 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

8470U00125P62-neu

