

ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399

Номер замовлення 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ● |
| Атриція | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ● |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Alpha stainless |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 250 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 500 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 155 mm |
| Загальна ширина | 75 mm |
| Загальна вага | 1,071 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 40 mm |
| Ширина тіла | 40 mm |
| Твердість Протектор (A) | 63 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 102,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 205 mm |
| Діаметр ковпачка | 75 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 105 mm |
| Ширина тарілки | 85 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399

Номер замовлення 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

8470U00125P62-new

