

## ALPHA CENTRAL

3476PXU200P69 L0-11

EAN 4031582304992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ○ ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha central
Тип корпус	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	205 kg
Статичен Товароносимост	410 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	240 mm
Общо тегло	2,709 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на резбата	Полиуретан, биоизточник, екструдирано електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер със синтетична Разделител тръба
Ос	Завинтен с гайка
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Твърдост на Резба (A)	85 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	155 mm
Интерференция при завъртане	310 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плоча с функция за централно заключване
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

# ALPHA CENTRAL

3476PXU200P69 L0-11

EAN 4031582304992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

