

## ALPHA CENTRAL

3476PXU200P69 L0-11

EAN 4031582304992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha central
Kabinettype	Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	205 kg
Belastning Statisk	410 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	240 mm
Samlet vægt	2,709 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Polyuretan, biobaseret, Indsprøjtet elektrisk-ledende
Leje	Glidleje med syntetisk Afstandsrør
Aksel	Skruet med møtrik
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

## GAFFEL

Materiale	Stålblade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udladning	55 mm
Udfaldsradius	155 mm
Udfaldsdiameter	310 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade med central låsefunktion
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (maksimum)	105 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	11 mm

# ALPHA CENTRAL

3476PXU200P69 L0-11

EAN 4031582304992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

