

## ALPHA

3470PXU200P63

EAN 4031582304862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ○ ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	205 kg
Statički Nosivost	410 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna težina	2,512 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Poliuretan, biosorcirani, liveno, električni provodljivi
Nošenje	klizni lezaj sa sintetičkom caura cevi
osovina	Završena sa navrtkom
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	85 Šora A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljusa	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	55 mm
okretni radijus	155 mm
Otpor okretanju	310 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# ALPHA

3470PXU200P63

EAN 4031582304862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

