

ALPHA

3472PXU200P63

EAN 4031582304947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ○ ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Име на продукта | Alpha |
| Тип корпус | Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 205 kg |
| Статичен Товароносимост | 410 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 240 mm |
| Общо тегло | 2,797 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Полиуретан, биоизточник, екструдирано електропроводим |
| Лагер | Плъзгащ лагер със синтетична Разделител тръба |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Диаметър | 200 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 85 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Изместване | 55 mm |
| Интерференция при завъртане | 310 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 105 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

